



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVB Universal
Tipo prodotto	Segnalatore luminoso completo
Tipo unità posteriore indicatore/segnale	Unità base fissaggio diretto o su tubo Unità luminosa
Tipo di segnalazione	Lampeggiante
Diametro di montaggio	70 mm
Nome componente	XVBL
Materiale	Poliammide rinforzato vetro: unità base Policarbonato: unità luminosa
Sorgente luminosa	Tubo scarica flash integrato, giallo
Tipo di lampadina	Tubo a scarica "flash"
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC

Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ con estremità cavo
Tensione nominale di isolamento [U]	250 V conforme a IEC 60947-1
Limite tensione nominale	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Assorbimento di corrente	< 1300 mA CA < 850 mA CC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Energia lampeggiamento	10 J
Frequenza di lampeggiamento	1 Hz
Larghezza totale CAD	70 mm
Altezza totale CAD	232 mm
Profondità totale CAD	70 mm
Descrizione morsetti ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Peso prodotto	0,45 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]JUL 508
Norme di riferimento	IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140 Classe II su unità base conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a CEI 60529 IP66 su unità base conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	Type 4X conforme a UL (interno)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	25,2 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm

Confezione 1: peso	450,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,113 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Beacon illuminato con unità tipo di scarico "Flash"

Dimensioni



Beacon illuminato

Schema di cablaggio

