



Presentazione

Applicazione	Controllo Distribuzione
Gamma	Acti9
Nome prodotto	Reflex iC60
Nome dispositivo	Reflex iC60H
Tipo prodotto	Integrated control circuit breaker
Numero di poli	4P
Numero di poli protetti	4
Tipo di rete	CA
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	16 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Codice potere di interruzione	H
Potere di interruzione	30 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz 15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA
Segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Controllo remoto ad impulso Pulsante ON/OFF Controllo remoto con comando continuo Leva
Tipo segnale di controllo	Mantenuto Mantenuto a tensione di basso livello Impulso
Segnalazione locale	Flashing LED: device ready Flashing LED: device tripped Green LED: device ON Red LED: fault Flashing LED: device overheat
Tensione di comando [Uc]	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V CA a 50/60 Hz
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	13
Altezza	84 mm
Larghezza	117 mm
Profondità	77 mm
Colore	Bianco
Durata meccanica	50000 cicli
Durata elettrica	AC-1: 50000 cicli CA 50 Hz
Predisposizione per chiusura a lucchetto	Lucchettabile
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF

Protezione differenziale	Blocco separato
Compatibilità prodotto	Con PLC

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	93 % a 40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	11,2 cm
Confezione 1: profondità	16,5 cm
Confezione 1: peso	796,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	11,593 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------