

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XVC6B45SK

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc.verde blu, Ø60, montaggio su base, luce fissa/lampeg., buzzer, IP54, 24VAC/DC



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVC6
Tipo prodotto	Complete pre-wired monolithic tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	4 unità luminose
Segnalazione sonora	Ronzatore
Diametro di montaggio	60 mm
Nome componente	XVC
Sorgente luminosa	LED fisso o lampeggiante rosso LED fisso o lampeggiante arancione LED fisso o lampeggiante verde LED fisso o lampeggiante blu
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Tipo circuito di alimentazione	CA/CC
Livello di rumore	70...85 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato: unità luminosa ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore
Montaggio prodotto	Su base
Sezione cavi	0,33 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	AWG 22
Lunghezza cavo	850 mm
Marchatura	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	140 mA
Frequenza fondamentale	2,23 kHz
Frequenza di lampeggiamento	1 Hz
Peso prodotto	0,35 kg
Altezza	240,8 mm

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-10...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP54 installazione superficie piana conforme a CEI 60529

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,8 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	50,5 cm
Confezione 1: peso	560,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	7,99 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>


## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.



N. di unità illuminate	b (mm)	b (in.)
1 fase	120.8	4.76
2 fasi	160.8	6.33
3 fasi	200.8	7.90
4 fasi	240.8	9.48
5 fasi	280.8	11.06

---

Colonna luminosa preassemblata e precablata

---

Montaggio su supporto orizzontale (diretto o con piastra di fissaggio)

Apertura del pannello

