



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Descrizione accessori	Tubo supporto in alluminio Ø 20 mm con base di fissaggio in plastica
Tipo prodotto	Support tube
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Accessori / destinazione elementi	Banchi segnali e indicatori luminosi Ø 45 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessori	Tubo di supporto con base fissaggio
Compatibilità prodotto	XVM.
Altezza sotto base unità	378 mm
Lunghezza	400 mm
Colore	Bianco
Peso prodotto	0,155 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	41,0 cm
Confezione 1: peso	202,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,219 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 months

Dimensioni e montaggio



Lunghezza tubo di supporto		b1 (tubo + piastra)		b2 (altezza sotto unità di base)	
mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
400	15,75	406	15,98	379	14,92

Apertura del pannello

