



#### Presentazione

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Gamma           | Actassi                                              |
| Tipo prodotto   | Pigtail in fibra ottica multimodale                  |
| Colore          | Guaina: acqua<br>SC housing: acqua<br>SC boot: acqua |
| Imballo         | Rotolo di 1 m                                        |
| Tipo di imballo | Sacchetto in plastica                                |

#### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Maximum attenuation      | 3,5 DB / 1 km a 850 nm<br>1,5 dB / 1 km a 1300 nm |
| Raggio di curvatura      | 50 mm dynamic<br>30 mm statico                    |
| Maximum insertion loss   | 0,2 dB SC                                         |
| Minimum return loss      | 30 dB SC                                          |
| Performance fibra        | OM3 50/125 µm                                     |
| Diametro in fibra ottica | 900 µm                                            |
| Modalità di scambio      | Simplex                                           |
| Modo di trasmissione     | Multimode                                         |
| Numero di fibre ottiche  | 1                                                 |
| Diametro esterno cavi    | 0,9 mm +/- 0.2 mm                                 |
| Materiale                | Ceramica: ferula SC                               |
| Lunghezza cavo           | 1 m                                               |
| Targeted region          | Europe<br>Asia Pacific.                           |

#### Ambiente

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente         | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di installazione | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di stoccaggio    | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Norme                        | Connettore SC: TIA/EIA-604-3<br>Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2<br>Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3<br>Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type A1a,2<br>Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3<br>Performace delle fibre: ITU G.651<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Non propagante la fiamma: IEC 60332-1<br>Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C<br>Non propagante la fiamma: UL 94 V0 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,28 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 19,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 19,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 18,0 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 200       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 3,511 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12       |
| Numero di unità per confezione 3 | 7200      |
| Confezione 3: altezza            | 102,0 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,0 cm   |
| Confezione 3: profondità         | 120,0 cm  |
| Confezione 3: peso               | 176,76 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                    |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|