



Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Tipo prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Tipo batteria	Batteria PB
Topologia	Line interactive
Quantità per confezione	Set da 1
Reset	Reset automatico
Gamma prodotto	Easy UPS 1Ph BVS Series

Caratteristiche tecniche

Tipo di installazione	All'interno
Surge Energy	156 J
Tipo di segnale	Stepped approximation to a sinewave
Tipo dispositivo di protezione	Surge protection device (SPD) Interruttore modulare Fuse
Tensione di ingresso	230 V CA
Tensione di uscita	230 V
Grado di protezione IP	IP20
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Frequenza di rete	45...65 Hz
Gamma alimentazione	500 VA 300 W
Collegamento elettrico	Ingresso: 1 inlet Schuko CEE 7/P Uscita: 4 outlet Schuko CEE 7
Segnalazione locale	Allarme, distintive per basso livello batteria Allarme, tono continuo o intermittente per Sovraccarico LED per stato batteria
Numero di batterie	1
Tempo di ricarica	8 H
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	4,5 Ah
Durata batteria	5 anni
Peso prodotto	3,9 kg
Altezza	92,5 mm
Larghezza	160,5 mm
Profondità	305 mm

Ambiente

Umidità relativa	0...90 %, senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...6561 ft
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificazioni prodotto	CE

Caratteristiche fisiche

Installazione	Parete Pavimento
---------------	---------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,500 cm
Confezione 1: larghezza	23,500 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Confezione 1: peso	3,889 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	25,000 cm
Confezione 2: larghezza	39,000 cm
Confezione 2: profondità	58,000 cm
Confezione 2: peso	17,784 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	230,408 kg
SCC14	10731304338441

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years
----------	---------