



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 MIN
Nome dispositivo	MINp
Tipo prodotto	Temporizzatore elettronico silenzioso
Compatibilità prodotto	Compatibilità meccanica con pettini elettrici
Funzione disponibile	Allarme spegnimento
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Lampada fluocompattaconvenzionale 1500 VA Lampada fluorescente 22 x elettronico 23 W Lampada alogena 230 V CA 3600 W Lampada alogena 230 V CA 3600 W Lampada fluorescente 24 x elettronico 15 W Lampada fluorescente 27 x elettronico 11 W Lampada fluorescente 34 x elettronico 7 W Tubo fluorescente montato in coppiaconvenzionale 3600 VA Tubo fluorescenteelettronico 1000 VA Tubo fluorescente non compensatoconvenzionale 3600 VA Tubo fluorescente compensato in paralleloconvenzionale 1200 VA Tubo fluorescente compensato in serieconvenzionale 3600 VA
Potenza consumata massima in VA	6 VA
Massima corrente di commutazione	16 A - 230 V CA pf = 1
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Temporizzazione	Regolabile da 0,5 a 20 minuti
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite - <= 6 mm ²
Classe di isolamento	Classe II
Larghezza	18 mm
Altezza	89 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	103 g

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-25...50 °C
Grado di protezione IP	IP20 B

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,2 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	100,0 g

Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	130
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	13,877 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------