



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 IC
Tipo prodotto	Interruttore penombra
Nome dispositivo	IC2000
Attrezzature fornite	Twilight sensor all'interno
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 2600 W Lampada alogena: 2600 W Tubo fluorescente non compensato: 2300 VA Tubo fluorescente compensato in serie: 2300 VA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: 730 VA (80 µF) Lampada fluorescente compatta: 170 W < 2 W lampada LED: 30 W > 2 W lampada LED: 200 W

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Numero di vie	1
Potenza assorbita in W	0,5 W stand by
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Corrente minima di commutazione	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Classe di isolamento	Classe II
Tipo di uscita	Dry contact
Precisione	+/-0,25 s/giorno 25 °C
Composizione e tipologia contatti	1 NO
Temporizzazione	20 s on 80 s off
Regolazione barriera	2...2000 lux
Connessioni - morsetti	2 0,5...2,5 mm ² morsetti a vite solido o flessibile 1 2,5 mm ² morsetti a vite solid or flexible with sleeve
Supporto di montaggio	TH35 guida DIN conforme a EN 60715
Altezza	85,5 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	67 mm
Peso prodotto	87,5 g
Categoria di sovratensione	Classe 3
Marcatura	CE
Tipo di controllo	Con rilevamento luminosità

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Umidità relativa	90 %, senza condensa
Grado di protezione IP	IP20 IP66 (sensor)front IP40 (sensor)lato posteriore
Norme di riferimento	EN 60669-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,7 cm
Confezione 1: larghezza	7,7 cm
Confezione 1: profondità	10,5 cm
Confezione 1: peso	124,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,922 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------