



### Presentazione

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product     | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome prodotto        | Acti 9 IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo prodotto        | Interruttore penombra                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome dispositivo     | IC100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attrezzature fornite | Twilight sensor all'esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di carico       | Lampada a incandescenza: 2600 W<br>Lampada alogena: 2600 W<br>Tubo fluorescente non compensato: 2300 VA<br>Tubo fluorescente compensato in serie: 2300 VA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: 730 VA (80 µF)<br>Lampada fluorescente compatta: 170 W<br>< 2 W lampada LED: 30 W<br>> 2 W lampada LED: 200 W |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione                      | Edificio                                                                                                                               |
| Numero di vie                     | 1                                                                                                                                      |
| Potenza assorbita in W            | 0,5 W stand by                                                                                                                         |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz                                                                                                        |
| Massima corrente di commutazione  | 10 A - 250 V CA pf = 0,6<br>16 A - 250 V CA pf = 1                                                                                     |
| Corrente minima di commutazione   | 10 mA 230 V CA<br>100 mA 24 V CA/CC                                                                                                    |
| Classe di isolamento              | Classe II                                                                                                                              |
| Tipo di uscita                    | Dry contact                                                                                                                            |
| Precisione                        | +/-0,25 s/giorno 25 °C                                                                                                                 |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO                                                                                                                                   |
| Temporizzazione                   | 20 s on<br>80 s off                                                                                                                    |
| Regolazione barriera              | 2...100 lux                                                                                                                            |
| Connessioni - morsetti            | 1 2,5 mm <sup>2</sup> morsetti a vite solid or flexible with sleeve<br>2 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> morsetti a vite solido o flessibile |
| Supporto di montaggio             | TH35 guida DIN conforme a EN 60715                                                                                                     |
| Altezza                           | 85,5 mm                                                                                                                                |
| Larghezza                         | 18 mm                                                                                                                                  |
| Profondità                        | 67 mm                                                                                                                                  |
| Peso prodotto                     | 111 g                                                                                                                                  |
| Categoria di sovratensione        | Classe 3                                                                                                                               |
| Marchatura                        | CE                                                                                                                                     |
| Tipo di controllo                 | Con rilevamento luminosità                                                                                                             |

### Ambiente

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Temperatura ambiente operativa              | -30...55 °C           |
| Ambient air temp for storage/transportation | -30...70 °C           |
| Umidità relativa                            | 90 %, senza condensa  |
| Grado di protezione IP                      | IP20<br>IP55 (sensor) |
| Norme di riferimento                        | EN 60669-2-1          |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 7,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 10,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 161,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03     |
| Numero di unità per confezione 2 | 40      |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm   |
| Confezione 2: peso               | 6,97 kg |
| Confezione 3: altezza            | 80 cm   |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           | <a href="#"> Dichiarazione REACh</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>        |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>    |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|