



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 IH
Nome dispositivo	IH
Tipo prodotto	Interruttore orario meccanico
Numero di vie	1
Funzione disponibile	Commutazione orario manuale

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Lampada alogena 230 V CA 1000 W Lampada alogena 230 V CA 1100 W Lampada fluocompatta 230 V CA 600 VA Tubo fluorescente compensato in parallelo 2 x elettronico 40 W 12 µF Lampada fluorescente compattaelettronico 25 W Lampada LED < 2 W 20 W Lampada LED > 2 W 180 W
Durata del ciclo	24 h
Massimo numero di commutazioni	48 on - 48 off
Durata intervallo minimo	15 min
Tipo di regolazione	Commutazione orario manuale
Potenza assorbita W	0,5 W
Massima corrente di commutazione	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA a 50 Hz
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	6
Colore	Bianco (RAL 9003)
Connessioni - morsetti	Terminali senza viti
Capacità di serraggio connessioni	2 x 0.5...2 .5 mm ²
Larghezza	54 mm
Altezza	90 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	0,135 kg
Norme di riferimento	EN 60730-1
Ambiente	
Temperatura ambiente operativa	-20...55 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN 60529

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore, e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,8 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	10,6 cm
Confezione 1: peso	201,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,737 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------