



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G duct
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: CVS400 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS400 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: CVS630 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS630 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	8
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	400 mm
Bredde	300 mm
Vekt	0,86 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,000 cm
Pakke 1 Vekt	41,000 cm
Package 1 Weight	860,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	27,000 cm
Pakke 2 Lengde	44,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,960 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	66,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	161,280 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------