



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys DF
Tipo prodotto	Porta fusibile
Nome dispositivo	DF10
Compatibilità prodotto	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Numero di poli	3P
Calibro fusibile	10 x 38 mm
Tipo fusibile	, aM , gG
Tipo di comando	Leva lucchettabile
Segnalazione locale	Blown fuse indication
Categoria di utilizzazione	AC-20B conforme a IEC 60947-3 DC-20B conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 690 V DC
Corrente nominale di impiego [Ie]	32 A a 400 V CA
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	32 A a <20 °C
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Categoria di sovratensione	III
Resistenza al cortocircuito	120 KA 400 V conforme a IEC 60947-3 120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3
Potenza dissipata in W	3 W maximum power dissipation by fuse

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Certificazioni prodotto	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Posizione di montaggio	Verticale (tolleranza: +/-23°)
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...16 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...6 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...16 mm ² flessibile with or without Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...6 mm ² flessibile with or without
Coppia di serraggio	2,2 Nm - con cacciavite PZ2 2,2 Nm - con cacciavite piatto Ø 5,5 mm
Altezza	79,5 mm
Larghezza	52,5 mm
Profondità	61 mm

Peso prodotto	0,126 kg
Quantità per confezione	Set da 4

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C with derating above 20°C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Codice compatibilità	DF10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,2 cm
Confezione 1: larghezza	6,2 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	135 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	6,7 cm
Confezione 2: larghezza	8,5 cm
Confezione 2: profondità	22,2 cm
Confezione 2: peso	574 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	9,758 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio Profilo di circolarità
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------