




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Kilde overgang: fast NSX100 ... 250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): INS250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): INV250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	536 mm
Høyde	289 mm

Vekt	3,3 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 10 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 10 112,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	29,000 cm
Pakke 1 Vekt	57,500 cm
Package 1 Weight	3,300 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	20,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,920 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	32
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	111,360 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------