




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Fupact: fast ISFL160 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	9 x 3P: Montasjeplate support: ISFL160 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Bakre tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	550 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,18 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFL160 fast sikringsholder Vertikal 3P 9 baksidetilkobling på skinne 11

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	51,000 cm
Pakke 1 Vekt	56,000 cm
Package 1 Weight	1,180 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	54,000 cm
Pakke 2 Lengde	82,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,360 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	49,000 cm

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	33,440 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------