



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Cavity fixing
Kortnavn utstyr	TMX
Tilgjengelig utstyr	Threaded screw
Monteringssupport	High load installation in board material 3...16 mm
Enhet søknad	3...16 mm høy belastning installasjon i platematerialet
Montering	Veggmontert
Gjengetype	M6
Skruer diameter	6 mm
Skruelengde	57 mm
Type skruehode	Cross slotted Combi-head
Form på skrutrekker	Philips
Borediameter	12 mm
Fargenyanse	Metall Grå

Komplementær

Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	0,0212 kg

Miljø

Materiale	Screw: stål electroplated Cavity fixing: metallplate electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 450 N (sikkerhetsfaktor: 2,5) Pull-out load: 180 N (sikkerhetsfaktor: 3)
Thickness	0...25 mm fixture
Miljøegenskaper	Branntmotstand
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	18 mm
Lengde	62 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	20,0 g
Forpakning 1 høyde	1,6 cm
Forpakning 1 bredde	6,1 cm
Forpakning 1 lengde	1,4 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	14400
Forpakning 2 vekt	335,0 kg
Forpakning 2 høyde	70,0 cm
Forpakning 2 bredde	80,0 cm
Forpakning 2 lengde	120,0 cm

Enhetstype forpakning 3	BB1
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	1,112 kg
Forpakning 3 høyde	10,6 cm
Forpakning 3 bredde	8,2 cm
Forpakning 3 lengde	10,6 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------