



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 IH
Kortnavn utstyr	IH
Produkt eller type komponent	Mechanical time switch
Antall kanaler	1
Mulige funksjoner	Manual time changeover

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Parallel-corrected fluorescent tube 5 x 58 W 4,7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 7 x 40 W 7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 2 x 100 W 18 µF 230 V AC halogenlampe 1000 W 230 V AC incandescent lamp 1000 W Fluocompact lamp 700 VA Kompakt lysrør 150 W LED lampe < 2 W 30 W LED lampe > 2 W 300 W
Syklus tid	24 t
Maksimalt antall Koblinger	48 på - 48 av
Minimumsintervall varighet	15 min
Type innstillinger	Manuell tidsovergang
Målenøyaktighet	+/- 1 s/dag 20 °C
Strømforbruk i W	0,5 W
Maximum svitsjestrøm	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] merkespenning	230 - 240 V AC på 50...60 Hz
Batterilevetid	10 år
Backup-tid	150 h tid og program besparende
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer
Bredde	18 mm
Høyde	90 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,101 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
IP-grad	Terminaler: IP20 B

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,400 cm
Pakke 1 Bredde	6,800 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	87,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,350 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1600
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	146,192 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------