



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 RCCB-ID
Produkt eller type komponent	Reststrømbryter (rccb)
Kortnavn utstyr	RCCB-ID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	125 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A-SI
Rangert bryte og lage kapasitet	Im = 1250 A 400V i samsvar med IEC 61008
Betinget merkekortslutningsstrøm	Inc 10 kA 125 A

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	400V AC 50 Hz i samsvar med IEC 61008
Jordfeil utløsning teknologi	Elektromagnetisk
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC 50 Hz i samsvar med IEC 61008-1
[Uimp] nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med IEC 61008-1
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Senteravstand fane	18 mm mellom fasene
9 mm polbredde	8
Høyde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vekt	420 g
Farge	Grå
Mekanisk levetid	5000 sykluser
Elektrisk levetid	2000 sykluser
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² Fleksibel Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² Stiv Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...50 mm ² Stiv Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² Fleksibel Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 61008 IEC 60947-3 IEC 60947-1
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 61008
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	432,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	11,031 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------