

HMIFP6700WCD

Monitor industriale 15w , Harmony FP6,
FWXGA, 16M colori, PCAP Multi Touch (2
punti)con filtro rumore ottimizzato, DVI, USB
Type B, 24V DC



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony FP6
Tipo prodotto	Touch panel screen
Sistema operativo	Windows 10 (version 1809)

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	15,6 pollici
Proporzioni	16:9
Tipo display	LED Display TFT LCD a colori
Risoluzione display	1366 x 768 pixel FWXGA
Colore display	16 milioni di colori
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Risoluzione in pixel	1366 x 768
Durata luce posteriore	50000 ore at 25 °C
Tipo di connessione integrata	DVI-D video port USB type B USB 2.0
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita in W	20,0 W
Corrente di spunto	30 A
Tipo di raffreddamento	Naturale
Montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Dimensioni foro	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	408 mm
Profondità	67,5 mm
Altezza	264 mm
Peso prodotto	5,3 kg

Ambiente

Norme di riferimento	CE FCC parte 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]KC[RETURN]"UKCA"[RETURN]DNV (except 22" wide display) [RETURN]ATEX zona 2[RETURN]ATEX zone 22 dust[RETURN]CULus Class 1 Division 2[RETURN]IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Grado di protezione IP	IP66f IP67f Type 1 Tipo 4X Tipo 12X Tipo 13X
Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Grado di inquinamento	2
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...9 Hz) - single amplitude - conforme a IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - fixed amplitude - conforme a IEC 61131-2 1 gn - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 shocks in each direction X, Y and Z
Compatibilità elettromagnetica	Test immunità scarica elettrostatica 6 kV scarica contatto conforme a IEC 61000-4-2 livello 3 Test immunità scarica elettrostatica 8 kV scarico aria conforme a IEC 61000-4-2 livello 3 Prova di immunità ai transitori veloci / burst 2 kV porte alimentazione conforme a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst 1 kV porte segnale conforme a IEC 61000-4-4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15 cm
Confezione 1: larghezza	55 cm
Confezione 1: profondità	82 cm
Confezione 1: peso	4,68 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------