

Scheda prodotto

Caratteristiche

KNB63SM48

Canalis - Deriv. per disp. mod. a 4 poli - 63 A -
Moduli 8 x 18 mm



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Compatibilità gamma	Canalis KN elemento rettilineo
Tipo prodotto	Unità di derivazione
Busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunkinginnesto
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A
Tipo di protezione	Interruttore: miniature circuit breaker (MCB)
Modo di montaggio	Innesto con polarità fissa
Polarità unità di derivazione	3L+N+PE
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Distribuzione
Attrezzature fornite	Interruttore 8 da ordinare separatamente Otturatore
Tensione nominale di impiego [Ue]	230...500 V a seconda del dispositivo di protezione
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4,6 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V a seconda del dispositivo di protezione 500 V a seconda del dispositivo di protezione
Frequenza di rete	50/60 Hz
Collegamento elettrico	Tunnel terminal - ISO50 25 mm ² flessibile Tunnel terminal - ISO50 25 mm ² rigido
Door/cover opening side	Destra
Unità di derivazione modalità di scollegamento	Mediante apertura della porta
Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Passo 18 mm	8
Larghezza	344 mm
Profondità	106 mm
Depth (door open)	432,5 mm
Altezza	165 mm
Peso prodotto	1,4 kg

Ambiente

Sistema di messa a terra	TT TN-S IT
Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,700 cm
Confezione 1: larghezza	16,600 cm
Confezione 1: profondità	34,600 cm
Confezione 1: peso	1,500 kg

Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	52
Confezione 2: altezza	60,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	90,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------