




### Presentazione

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                      | Canalis                                                                                                                        |
| Nome prodotto                       | KS                                                                                                                             |
| Nome dispositivo                    | KSA                                                                                                                            |
| Tipo di offerta                     | Advanced                                                                                                                       |
| Tipo prodotto                       | Gomito a zeta                                                                                                                  |
| Descrizione condotto sbarre         | Barriera antincendio su a misura (only one side)                                                                               |
| Compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 100...250 A                                                                                        |
| Applicazione                        | Cambio direzione                                                                                                               |
| Conductors material                 | Alluminio                                                                                                                      |
| Polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                                                                                                                    |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 250 A a 35 °C                                                                                                                  |
| Grado di protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                                                                                                   |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V                                                                                                                    |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                                                                                                                       |
| Angolo di funzionamento             | 90 °                                                                                                                           |
| Tipo di cambio di direzione         | Direzione 1: curva a in su - neutro a sinistra<br>Direzione 1: curva a downward - neutro a su<br>Direzione 2: curva a dritto - |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                                                                                                              |
| Tipo di dimensione                  | A misura                                                                                                                       |
| Lunghezza                           | 250...750 Mm A<br>200...750 Mm B<br>250...750 Mm C<br>700...1200 mm with fire barrier                                          |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Larghezza              | 54 mm                      |
| Profondità             | 146 mm                     |
| Installazione          | Sul condotto               |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole        |
| Installazione          | Con viti                   |
| Norme di riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
|------------------------|------------------------------|

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,3 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 96,7 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 149,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 34,45 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|