# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# KSB100SE4
## Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - T00 - 100 A - 3L + N + PE



## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma prodotto | Canalis |
| Compatibilità gamma | Canalis KT elemento rettilineo<br>Canalis KS elemento rettilineo |
| Tipo prodotto | Unità di derivazione |
| Busbar trunking compatibility | Canalis KS busbar trunkinginnesto<br>Canalis KT busbar trunking con KS tipo innesto |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 100 A a 35 °C |
| Protection type | Fuse isolator: per aM blade type fusibile00 - 100 A conforme a NF<br>Fuse isolator: per gG blade type fusibile00 - 100 A conforme a NF |
| Attrezzature fornite | Fuse da ordinare separatamente |
| Modo di montaggio | Innesto con polarità fissa |
| Polarità unità di derivazione | 3L+N+PE |
| Colore | Bianco (RAL 9001) |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Applicazione | Medium power distribution |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230...690 V a seconda del dispositivo di protezione |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6,8 kV |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 690 V a seconda del dispositivo di protezione |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Collegamento elettrico | Copper cable lug - ISO63 35 mm² flessibile<br>Copper cable lug - ISO63 50 mm² rigido |
| Door/cover opening side | Destra |
| Unità di derivazione modalità di scollegamento | Mediante apertura della porta |
| Norme di riferimento | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |
| Materiale del corpo | Plastica |
| Larghezza | 444 mm |
| Profondità | 128 mm |
| Depth (door open) | 577,5 mm |
| Altezza | 220 mm |
| Peso prodotto | 5 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Sistema di messa a terra | TT<br>TN-S<br>IT |
| Grado di protezione IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 19,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 24,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 45,500 cm |
| Confezione 1: peso | 3,591 kg |
| Unità di misura confezione 2 | P12 |
| Numero di unità per confezione 2 | 25 |
| Confezione 2: altezza | 80,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso | 104,000 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni | Prodotto privo di alogeni |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |