



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Staffa di fissaggio
Compatibilità prodotto	KS
Montaggio disp. fissaggio	Sospeso su asta filettata Montaggio a parete
Carico massimo	70 kg
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di fissaggio
Corrente di esercizio nominale [Ie]	400,0 A
Larghezza	30 mm
Profondità	92 mm
Altezza	183 mm
Peso prodotto	300 g

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
----------------------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	17,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,300 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Confezione 1: peso	219,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	18,600 cm
Confezione 2: larghezza	17,500 cm
Confezione 2: profondità	19,000 cm
Confezione 2: peso	2,268 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	450
Confezione 3: altezza	65,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	111,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------