



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Metal clamp
Kortnavn utstyr	TKK/APK
Applikasjon	Utenpåliggende installasjon av elektrisk kabel
Tilgjengelig utstyr	Nail
Fargetone	Hvit (NCS 0502-Y)
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Festemetode	1 spiker 18 mm diameter: 1,6 mm
Anvendes til	Round cable 4...6 mm Flat cable 4...6 mm
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Montering	Tre og trefiber plater
Materiale	Electroplated polyester pulver Stål SIS 1151 Z200: clamp Electroplated Stål SIS 1151 Z275: nail
Lengde	Clamp: 6 mm
Bredde	7 mm
Vekt	0,0006 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,7 cm
Pakke 1 Bredde	0,6 cm
Pakke 1 Vekt	0,72 cm
Package 1 Weight	0,8 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	4,2 cm
Pakke 2 Bredde	5,4 cm
Pakke 2 Lengde	9,4 cm
Pakke 2 Vekt	84,0 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------