



### Presentazione

Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Nome dispositivo	SD[RETURN]OF
Applicazione	Monitoraggio stato interruttore
Compatibilità gamma	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

### Caratteristiche tecniche

Tipo di guasto	Sovraccarico Corto circuito
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFFaperto/chiuso: Indicatore scattoindicatore intervento relè:
Tipo contatti ausiliari	Standard
Installazione	Aggancio
Corrente termica convenzionale in aria [I <sub>th</sub> ]	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110...127 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A at 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A at 110...127 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V CA 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-13: 2,5 A at 24 V DC DC-13: 1,2 A at 48 V DC DC-13: 0,35 A at 110 V DC DC-13: 0,05 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Carico minimo	2 mA a 17 V DC
Morsettiera ausiliaria	Molla
Lunghezza spelatura fili	8 mm for lato anteriore connection

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,200 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	10,500 cm
Confezione 1: peso	25,000 g

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	14,000 cm
Confezione 2: profondità	25,000 cm
Confezione 2: peso	257,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	220
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,300 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------