



Presentazione

Nome dispositivo	MT250
Tipo prodotto	Motore
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX250 new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation" "NSX250 DC"
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	48...60 V CC
Circuit breaker mounting mode	Fisso
Circuit breaker frame rated current	250 A

Caratteristiche tecniche

Tipo segnale di controllo	Mantenuto Impulso
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Frequenza di funzionamento massima	<= 2 cycles per minute
Potenza assorbita in W	500 W - chiusura 500 W - apertura
Apparecchiatura fornita	Adattore SDE
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8 Lucchetto in posizione OFF

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	1,413 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	21,47 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------