



Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	Compact NS
Produktspekter	ComPact NS630b...1600
Kortnavn utstyr	Compact NS1000N
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	4P
Polbeskrivelse	4D
Plassering av nøytral	VENSTRE
(In) rated current up to 65 °C	1000 A på 50 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori	Category B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	30 KA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 KA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 KA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 KA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 40 KA Icu på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level	N 50 kA 415 v AC
Navn på vern	Micrologic 2.0
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LI
Kontrolltype	Dreiehåndtak Kipp
Circuit breaker mounting mode	Fast

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	30 KA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 40 KA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 KA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 KA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 KA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current	19,2 kA 1 s i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Elektrisk levetid	2000 Sykluser på 690 V In 4000 Sykluser på 690 V In/2 5000 Sykluser på 440 V In 6000 sykluser på 440 V In/2
Effekttap	22 W
Montering	Bakplate

Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Senteravstand fane	70 mm
Beskyttelsestype	L : for overlastvern (lang tid) I : for momentan kortslutningsvern
Vernstørrelse	1000 A på 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar 9 innstillinger
[tr] long-time protection delay adjustment range	12,5...600 S på 1.5 x Ir 0,5...24 S på 6 x Ir 0,7...16,6 s på 7.2 x Ir
Termisk minne	20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Neutral protection settings	Uten vern (3D) 0.5 x Ir (3D + N/2) 1 x Ir (4D)
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO/NC
Lokal varsling	Feilindikering: 4 LEDs (Rød) Overbelastning: 1 LED (gul)
Width (W)	280 mm
Height (H)	327 mm
Depth (D)	147 mm
Vekt	18 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]ASEFA
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...2000 m uten lastreduksjon 2000 m...5000 m med effektreduksjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30 cm
Pakke 1 Bredde	40 cm
Pakke 1 Vekt	60 cm
Package 1 Weight	16,2 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------