



### Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo prodotto	Lato anteriore
Tipo di piastra frontale	Trasparente
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	"Resi9" "Resi9 MP"

### Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso
Tipo di pannello frontale	Traslucido
Numero di file orizzontali	1
Numero di moduli 18 mm per fila	8
Numero totale di moduli (18 mm)	8
Materiale contenitore	Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Larghezza	Esterno: 222 mm
Altezza	Esterno: 252 mm
Profondità	Parete: 13 mm Esterno: 17 mm
Colore	Lato frontale: bianco (RAL 9003)

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Resistenza al fuoco	Porta: 650 °C Lato frontale: 650 °C
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	22,200 cm
Confezione 1: profondità	25,200 cm
Confezione 1: peso	228,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	52,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm

Confezione 2: peso	7,436 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	352
Confezione 3: altezza	120,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	130,976 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------