



### Presentazione

Gamma	Actassi
Nome prodotto	Actassi KDB
Tipo prodotto	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
Applications	Per montanti prodotti 19" Per la protezione delle apparecchiature di rete
Modello pulsantiera	Scatola in kit
Support equipment	2 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Front face	Porta a vetro
Tipo di porta	Fronte vetro porta - con serratura a chiave (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità per uso	Posteriore Anteriore
Parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi
Colour	Grigio chiaro (RAL 7035)

### Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	3 ingresso cavi 1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 2 montanti 19" lato anteriore 1 struttura smontabile
Load rating	50 Kg statico 3 kg per unità
Back face	Pretranciatura
Side face	Pannello
Numero di fori	1 forolaterali Entrata cavi su standard 19" cavo: superiore ed inferiore Entrata cavi su standard 19" piastra ventole: superiore ed inferiore
Installation mode	Montaggio a muro
Materiale	Sheet steel: struttura Sheet steel: porta Vetro di sicurezza: porta Sheet steel: 19" standard
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Larghezza	600 mm
Altezza	751,8 mm
Profondità	600 mm
Peso prodotto	25,96 kg
Numero di unità	15U
Targeted region	Europe

### Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60297-3-100 EIA-310E

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore, utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	77,0 cm
Confezione 1: larghezza	62,5 cm
Confezione 1: profondità	23,0 cm
Confezione 1: peso	25,96 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------