



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Thorsman         |
| Produktnavn                  | Thorsman TIR+    |
| Produkt eller type komponent | Mater kanal      |
| Installasjonssystem          | Mater kanal      |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9010) |
| Antall pr. sett              | Sett á 10        |

### Komplementær

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Kanalmaterial    | Plast                                                  |
| Kanaldimensjoner | 80 x 40 mm                                             |
| Romoppdeling     | Et kammer                                              |
| Festemetode      | Skruemontert<br>DIN standard: forhåndshullet festehull |
| Materiale        | PVC (polyvinyl chloride)                               |
| Lengde           | 2500 mm                                                |
| Høyde            | 80 mm                                                  |
| Bredde           | 40 mm                                                  |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Standarder                 | EN 50085    |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad                    | IP40        |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE         |
| Antall enheter i pakke 1 | 1           |
| Pakke 1 Høyde            | 3,700 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 8,500 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 250,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 1516,000 kg |
| Enhetstype pakke 2       | PAL         |
| Antall enheter i pakke 2 | 300         |
| Pakke 2 Høyde            | 102,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 256,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 534,840 kg  |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|