



## Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Trend
Tipo prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Autodiagnosi (Activa)
Operational mode	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED
Distanza visibilità	20 m
Colore sorgente luminosa	Bianco
Dettaglio morsettiera	Morsettiera a 3 ingressi

## Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete Incasso
Installazione	Parete Soffitto
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	5,7 VA non Permanente 9,3 VA permanente
Potenza assorbita in W	0,32 W non Permanente 3,62 W permanente
Classe di isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
Funzione disponibile	LED multicolore, indicatore locale Funzionamento SE/SA selezionabile
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia	1h 1,5h 2h 3h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 500 lm for 1h Condizione di emergenza: 400 lm for 1,5h Condizione di emergenza: 300 lm for 2h Condizione di emergenza: 250 lm for 3h Permanente (SA): 230 lm
Segnalazione locale	LED
Funzione di segnalazione	Modalità emergenza Guasto dispositivo
Materiale	Polycarbonato autoestinguente
Altezza	116 mm
Profondità	37 mm
Larghezza	292 mm

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]ENEC
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,1 cm
Confezione 1: larghezza	4,4 cm
Confezione 1: profondità	29,6 cm
Confezione 1: peso	530 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,801 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------