



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CTA
Produkt eller type komponent	Blindplugg
Fargetone	Sort
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Produktkompatibilitet	AMP
Festemetode	Klipes på
Materiale	PC/ABS
Lengde	15 mm
Høyde	21 mm
Bredde	15 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,300 cm
Pakke 1 Bredde	1,800 cm
Pakke 1 Vekt	2,100 cm
Package 1 Weight	0,900 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------