



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Illuminated push-button
Kortnavn utstyr	9001K
Type arm/stempel	fjærretur
Operatørprofil	Grønn innfelt, umerket
Knappens tilleggs info.	Metal guard

Komplementær

Innfatningsmateriale	Metall
Montasjediameter	30 mm
Formen på varslingsenhetens hode	8-kantet
Lyskilde	glødepære
Lyskilde	Incandescent bulb
Pæreholder	BA 9s
Lysblokkforsyning	Via integral transformer 6 V
[Us] matespenning	220...240 V AC
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Type skruhode	Cross slotted
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Driftsposisjon	Alle posisjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V, AC-15, A600-Q600 i samsvar med NEMA
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
Driftsområde kontakter	Standard
Positiv åpning	Uten
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	12 KA på 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA på 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA på 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA på 120 V AC-15, 7200 VA
Merkebryteevne	1,2 KA på 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA på 480 V AC-15, 720 VA 3 KA på 240 V AC-15, 720 VA 6 KA på 120 V AC-15, 720 VA 0,1 KA på 600 V DC-13 0,27 KA på 250 V DC-13 0,55 kA på 125 V DC-13
Bredde	54 mm
Høyde	42 mm
Dybde	106 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14-11-12)OF

Vekt	0,25 kg
Enhetens utseende	Komplett produkt
Hette eller deksselfarge	Grønn
[Us] merkespenning	220...240 V
Lysblokkforsyning	Via integral transformer
Knappens profil	Innfelt
Type arm/stempel	Fjærretur
Nettfrekvens	50...60 Hz
Størrelse	30 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60947-5-4
Produktsertifikater	UL 508[RETURN]NEMA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,999 cm
Pakke 1 Bredde	5,001 cm
Pakke 1 Vekt	11,3 cm
Package 1 Weight	226,796 g


Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------


Dimensions



e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views



- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance



Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

mm
in.

