



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	iMNx
Styrespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Med ekstern mating
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vig Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (China version) Acti 9 Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 Acti 9 iC40
Lokal varslng	Action indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Bredde	18 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Klemme - 1 kabel (kabler) 11 mm ² - Stiv Klemme - 2 kabel (kabler) 2,1 mm ² - Stiv Klemme - 1 kabel (kabler) 9 mm ² - Fleksibel Klemme - 2 kabel (kabler) 2,1 mm ² - Fleksibel med
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	IMNx

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	8,1 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	88 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,8 cm
Pakke 2 Bredde	10,4 cm
Pakke 2 Lengde	26,7 cm
Pakke 2 Vekt	758 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	7,311 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------