



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iTL+
Produkt eller type komponent	Impuls relé
Kortnavn utstyr	iTL+
Applikasjon	Standard
Poles	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
Kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Kontrolltype	Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestrøms type	Impuls
Switching frequency	6 switching operation/minute
Impulsvarighet	50 ms...1 s
Fjernbetjenings type	Lystrykknapp 5 mA
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Hold-in power consumption VA	1,1 VA
Starteffekt (VA)	11 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	70 g
Elektrisk levetid	AC-21: 5000000 sykluser AC-22: 5000000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer topp eller bunn 2 kabel (kabler) 1,5 mm² Stiv Tunnelklemmer topp eller bunn 2 kabel (kabler) 1,5 mm² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer topp eller bunn 2 kabel (kabler) 2,5 mm² Stiv Tunnelklemmer topp eller bunn 2 kabel (kabler) 2,5 mm² Fleksibel uten Tunnelklemmer topp eller bunn 1 kabel (kabler) 4 mm² Stiv Tunnelklemmer topp eller bunn 1 kabel (kabler) 4 mm² Fleksibel uten
Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Produktkompatibilitet	No auxiliary

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN 669-2-2
Godkjenninger	NF
Støynivå	30 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,1 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	91,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	63
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	6,052 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------