



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 TL40
Produkt eller type komponent	Impuls relé
Kortnavn utstyr	TL40
Applikasjon	Standard
Poles	1P
Kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	2,5 kV
Kontrolltype	Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestråms type	Impuls
Switching frequency	5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms
Fjernbetjenings type	Lystrykknapp 3 mA
Lokal varslig	PÅ/AV indikasjon
Hold-in power consumption VA	19 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	87 mm
Bredde	18 mm
Dybde	69 mm
Vekt	100 g
Elektrisk levetid	AC-22: 200000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² Stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² Stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² Fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² Fleksibel Styrerets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² Stiv Styrerets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² Fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel med endehylse Styrerets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Produktkompatibilitet	No auxiliary

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 60669-1 IEC 60669-2-2
Godkjenninger	NF
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Forurensninggrad	3
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	114 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	8 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	23,3 cm
Pakke 2 Vekt	740 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	7,151 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------