



### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome dispositivo | XACA                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Modello pulsantiera             | Doppio isolamento                                                |
| Materiale cassetta              | Polipropilene                                                    |
| Topologia della rete            | Circuito di controllo                                            |
| Modello pulsantiera             | Cassetta vuota                                                   |
| Numero di fori                  | 4 fori                                                           |
| Colore pulsantiera              | Giallo                                                           |
| Ingresso cavo                   | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8...26 mm              |
| Guard rail                      | Senza                                                            |
| Centro forato comando verticale | 30 mm                                                            |
| Norme di riferimento            | UL 508<br>EN/IEC 60204-32<br>CEI EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14 |
| Certificazioni prodotto         | CCC[RETURN]GOST                                                  |
| Trattamento di protezione       | TH                                                               |
| Temperatura ambiente operativa  | -25...70 °C                                                      |
| Temperatura di stoccaggio       | -40...70 °C                                                      |
| Resistenza alle vibrazioni      | 15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                  |
| Resistenza agli shock           | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                                 |
| Categoria di sovratensione      | Classe II conforme a IEC 61140                                   |
| Grado di protezione IP          | IP65 conforming to CEI 60529                                     |
| Grado di protezione IK          | IK08 conforming to EN 50102                                      |
| Durata meccanica                | 1000000 cicli                                                    |
| Peso prodotto                   | 0,54 kg                                                          |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 45,500 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,500 cm  |
| Confezione 1: peso               | 602,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 48        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: altezza    | 75,000 cm |
| Confezione 2: larghezza  | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 33,400 kg |

## Sostenibilità dell'offerta


|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                    |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un prodotto con 6 aperture. Selezionare il numero di aperture in base alle caratteristiche del prodotto per ottenere le dimensioni b, b1 e c.



- (1) Per stazioni XAC A a 2 e 3 vie.  
(2) Per stazioni XAC A da 4 a 8 vie.  
(3) Arresto di emergenza a impulso azionato dalla testa  
(4) Ø interno

Dimensioni in mm

| Numero di aperture | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 12  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b                  | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1                 | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c                  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 92  |

Dimensioni in pollici

| Numero di aperture | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 12    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b                  | 12.36 | 12.36 | 17.32 | 17.32 | 19.68 | 22.05 | 26.77 |
| b1                 | 7,48  | 7,48  | 9.84  | 9.84  | 12,20 | 14,57 | 19,29 |
| c                  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.62  |