



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iTL
Produkt eller type komponent	Impuls relé
Kortnavn utstyr	iTL
Applikasjon	Standard
Poles	2P
Kontakttype	2 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Fjernkontroll og manuell kontroll Spiral deconnection
Styrestråms type	Impuls
Switching frequency	5 switching operations/minute 100 switching operations/day
Impulsvarighet	50 ms...1 s
Fjernbetjenings type	Lystrykknapp 3 mA
Lokal varslng	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 sykluser AC-22: 100000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² Stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² Stiv med Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² Fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² Stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² Stiv med Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² Fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 iATeT Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c Acti 9 iATL24

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
Produktsertifikater	GOST
Godkjenninger	NF CEBEC KEMA VDE IMQ
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,8 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	110 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8 cm
Pakke 2 Bredde	9 cm
Pakke 2 Lengde	23 cm
Pakke 2 Vekt	1,376 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	17,196 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------