



### Teknisk informasjon

Applikasjon	Kontroll Distribusjon
Serie	Acti9
Produktnavn	Reflex iC60
Kortnavn utstyr	Reflex iC60H
Produkt eller type komponent	Integrated control circuit breaker
Antall poler	2P
Antall poler med vern	2
Type nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C

### Komplementær

[In] merkestrøm	10 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kode for bryteevne	H
Bryteevne	30 kA I <sub>cu</sub> på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 15 kA I <sub>cu</sub> på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Fjernkontroll med puls Kipp PÅ / AV-knappen Fjernkontroll med kontinuerlig komando
Styrestrøms type	Impuls Permanent Holdt svært lav spenning
Lokal varsling	Green LED: device ON Flashing LED: device overheat Rød LED: feil Flashing LED: device ready Flashing LED: device tripped
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	9
Høyde	84 mm
Bredde	81 mm
Dybde	77 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 50000 sykluser AC 50 Hz
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stilling
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Produktkompatibilitet	Med PLS

## Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	16,500 cm
Package 1 Weight	566,900 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,425 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------