



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo prodotto	Stazione di controllo
Nome dispositivo	XARS
Modello pulsantiera	Wireless
Prodotto per applicazioni specifiche	Material handling Applicazioni sollevamento
Numero di vie	50
Applicazione stazione di controllo	Funzione arresto: SIL 2 max (puo' raggiungere PL d/ categoria 3) conforme a IEC 62061 Funzione arresto: SIL 2 max (puo' raggiungere PL d/ categoria 3) conforme a ISO 13849-1 Funzione arresto di emergenza: SIL 3 massimo (puo' raggiungere PL e/categoria 4) conforme a IEC 62061 Funzione arresto di emergenza: SIL 3 massimo (puo' raggiungere PL e/categoria 4) conforme a ISO 13849-1 Funzione movimento: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a IEC 62061 Funzione movimento: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a ISO 13849-1 Limiter protection function: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a IEC 62061 Limiter protection function: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a ISO 13849-1

Caratteristiche tecniche

Composizione del kit	Controllo a distanza Base
Distanza	100 m all'aria aperta
Ingresso cavi	Collarino cavo
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo: bluetooth basso consumo
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz

Ambiente

Accordo radio	FCC ANATEL ARIB SRRC ICASA RSS
Umidità relativa	0...95 % a -20...45 °C immagazzinamento
Compatibilità elettromagnetica	Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 4 kV classe B (su contatto) conforming to IEC 61000-4-2 Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV classe B (in aria) conforming to IEC 61000-4-2 Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati - test level: 10 V/m classe B conforming to IEC 61000-4-3
Norme	IEC 60204-1 sicurezza ISO 13849-1 sicurezza IEC 62061 sicurezza IEC 61508 sicurezza ISO 13850 sicurezza IEC 60204-32 Applicazioni sollevamento ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC parte 15 radio RSS GEN issue 3 radio RSS 210 issue 8 radio ARIB STD-T81 radio
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]JIS[RETURN]KC[RETURN]EAC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,0 cm
Confezione 1: larghezza	28,5 cm
Confezione 1: profondità	31,0 cm
Confezione 1: peso	2,522 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	5,905 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	8
Confezione 3: altezza	75,0 cm
Confezione 3: larghezza	60,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	32,12 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 mesi