



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVB Universal
Tipo prodotto	Unità di base con copertura
Nome componente	XVBC
Materiale	Poliammide rinforzato vetro: unità base Policarbonato: unità copertura

Caratteristiche tecniche

Tipologia fissaggio	Fissaggio diretto o su tubo
Diametro di montaggio	70 mm
Applicazione prodotto	Banchi senza tubo a scarica flash
Collegamento elettrico	1 connettore per ingresso standard
Ingresso cavi	Ingresso inferiore o laterale
Stile assemblaggio	Montaggio cliente, fino a 5 unità
Descrizione morsetti ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Peso prodotto	0,19 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Norme di riferimento	IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Grado di protezione NEMA	Type 4X conforme a UL (interno)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	206,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,173 kg
Unità di misura confezione 3	P06

Numero di unità per confezione 3	288
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	71,516 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Banco indicatore senza unità tubo di scarico "Flash"

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione minima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.




- (1) Unità di base
- (2) Unità di segnalazione illuminata o acustica XVBC..., ordinabile separatamente
- (3) Copertura (fornita con unità di base)

Numero di unità di segnalazione illuminata o acustica (no "flash")	b in mm	b in pollici
1	138	5,43
2	201	7,91
3	264	10,39
4	327	12,87
5	390	15,35

Unità di base per banchi indicatore

Apertura del pannello per il fissaggio diretto



Beacon illuminato

Schema di cablaggio

