

Scheda prodotto

Caratteristiche

XVC1B1HK

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø100, luce fissa o lampeggiante, con sirena, 24 V DC



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVC1
Tipo prodotto	Complete pre-wired monolithic tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	1 unità luminosa
Segnalazione sonora	Sirena
Diametro di montaggio	100 mm
Nome componente	XVC
Sorgente luminosa	LED fisso o lampeggiante rosso
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Tipo circuito di alimentazione	CC
Livello di rumore	0...102 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato: unità luminosa ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base PBT + ABS (UL94-V0): coperchio superiore
Montaggio prodotto	Su base
Sezione cavi	0,83 Mm ² 0,33 mm ²
Sezione AWG	AWG 18 AWG 22
Lunghezza cavo	500 mm
Marcatura	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	460 mA
Frequenza di lampeggiamento	0,7...3 Hz
Peso prodotto	1,58 kg
Altezza	293 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-20...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,000 cm
Confezione 1: larghezza	43,000 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	2,210 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	26,260 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Colonna luminosa preassemblata e precablata con sirena

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.



N. di unità illuminate	b in mm	b in pollici
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Colonna luminosa preassemblata e precablata con sirena

Montaggio su supporto orizzontale (diretto o con piastra di fissaggio)

Apertura del pannello

