

Scheda prodotto

Caratteristiche

XVC1M3K

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde, Ø100, montaggio su base, luce fissa/lampeg., IP54, 100..240VAC



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVC1
Tipo prodotto	Complete pre-wired monolithic tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	3 unità luminose
Segnalazione sonora	Senza
Diametro di montaggio	100 mm
Nome componente	XVC
Sorgente luminosa	LED fisso o lampeggiante rosso LED fisso o lampeggiante arancione LED fisso o lampeggiante verde
Tensione alimentazione nominale [Us]	100...240 V
Tipo circuito di alimentazione	CA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Polycarbonato: unità luminosa ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base PBT + ABS (UL94-V0): coperchio superiore
Montaggio prodotto	Su base
Sezione cavi	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Sezione AWG	AWG 22 AWG 18
Lunghezza cavo	500 mm
Marcatura	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Assorbimento [A]	160 mA
Frequenza di lampeggiamento	0,7...3 Hz
Peso prodotto	1,4 kg
Altezza	372 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-30...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,5 cm
Confezione 1: larghezza	20,5 cm
Confezione 1: profondità	44,5 cm
Confezione 1: peso	2,022 kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75 cm
Confezione 2: larghezza	60 cm
Confezione 2: profondità	80 cm
Confezione 2: peso	22,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.



N. di unità illuminate	b in mm	b in pollici
1	216	8,50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Montaggio su supporto orizzontale (diretto o con piastra di fissaggio)

Apertura del pannello

