

Scheda prodotto

Caratteristiche

XVC4B3

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVC4
Tipo prodotto	Complete pre-wired monolithic tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	3 unità luminose
Segnalazione sonora	Senza
Diametro di montaggio	40 mm
Nome componente	XVC
Nome dispositivo	XVC
Sorgente luminosa	LED fisso rosso LED fisso arancione LED fisso verde
Tipo circuito di alimentazione	CA/CC

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato: unità luminosa ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore SGP (chromium-plated): support tube
Installazione	On support tube, 17 mm
Montaggio prodotto	Su tubo di supporto, 17 mm
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Sezione cavi	0,33 mm ²
Sezione AWG	AWG 22
Lunghezza cavo	600 mm
Marcatura	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	75 mA
Frequenza di lampeggiamento	1 Hz
Peso prodotto	0,54 kg
Altezza	473,5 mm

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-10...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a EN/IEC 61140
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a EN/IEC 61140
Grado di protezione IP	IP23 installazione superficie verticale conforme a CEI EN 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,800 cm
Confezione 1: larghezza	6,800 cm
Confezione 1: profondità	75,200 cm
Confezione 1: peso	758,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,500 cm
Confezione 2: larghezza	37,000 cm
Confezione 2: profondità	77,500 cm
Confezione 2: peso	8,684 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	25,368 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Colonna luminosa preassemblata e precablata con montaggio su tubo di supporto

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.



N. di unità illuminate	b Senza buzzer (mm)	b Senza buzzer (in.)
1 fase	403.50	15.89
2 fasi	438.50	17.26
3 fasi	473.50	18.64
4 fasi	508.50	20.02
5 fasi	543.50	21.40

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Montaggio su tubo di supporto

