

Scheda prodotto

Caratteristiche

XVC4B3K

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVC4
Tipo prodotto	Complete pre-wired monolithic tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	3 unità luminose
Segnalazione sonora	Senza
Diametro di montaggio	40 mm
Nome componente	XVC
Nome dispositivo	XVC
Sorgente luminosa	LED fisso rosso LED fisso o lampeggiante arancione LED fisso o lampeggiante verde
Tipo circuito di alimentazione	CA/CC

Caratteristiche tecniche

Materiale	Polycarbonato: unità luminosa ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore
Installazione	On base
Montaggio prodotto	Su base
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Sezione cavi	0,33 mm ²
Sezione AWG	AWG 22
Lunghezza cavo	500 mm
Marcatura	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	75 mA
Frequenza di lampeggiamento	1 Hz
Peso prodotto	0,14 kg
Altezza	170,5 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-10...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP54 installazione superficie piana conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,4 cm
Confezione 1: larghezza	7,4 cm
Confezione 1: profondità	46,7 cm
Confezione 1: peso	306,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,042 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.



N. di unità illuminate	b Senza buzzer (mm)	b Senza buzzer (in)
1 fase	100.50	3.96
2 fasi	135.50	5.33
3 fasi	170.50	6.71
4 fasi	205.50	8.09
5 fasi	240.50	9.47

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Montaggio diretto su supporto orizzontale

Apertura del pannello

