Scheda prodotto
Caratteristiche

XVC4B55S
Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata,plastica, rosso aranc.verde blu incolore,Ø40, montaggiotubo,luce fissa/ lampeg,buzzer,IP23,24VAC/DC

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVC4
Tipo prodotto	Complete pre-wired monolithic tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	5 unità illuminate
Segnalazione sonora	Ronzatore
Diametro di montaggio	40 mm
Nome componente	XVC
Nome dispositivo	XVC
Sorgente luminosa	LED fisso o lampeggiante rosso LED fisso o lampeggiante arancione LED fisso o lampeggiante verde LED fisso o lampeggiante blu LED fisso o lampeggiante chiaro
Tipo circuito di alimentazione	CA/CC
Livello di rumore	70…85 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato: unità luminosa ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore SGP (chromium-plated): support tube
Installazione	On support tube, 17 mm
Montaggio prodotto	Su tubo di supporto, 17 mm
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Sezione cavi	0,33 mm²
Sezione AWG	AWG 22
Lunghezza cavo	900 mm
Marcatura	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	165 mA
Frequenza fondamentale	2,23 kHz
Frequenza di lampeggiamento	1 Hz
Peso prodotto	0,68 kg
Altezza	664,5 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35…70 °C
Temperatura ambiente operativa	-10…50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 61140
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP23 installazione superficie verticale conforme a CEI 60529

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,700 cm
Confezione 1: larghezza	75,000 cm
Confezione 1: profondità	6,700 cm
Confezione 1: peso	775,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,800 cm
Confezione 2: larghezza	77,000 cm
Confezione 2: profondità	35,700 cm
Confezione 2: peso	7,750 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	24,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

XVC4B55S

Colonna luminosa preassemblata e precablata con montaggio su tubo di supporto

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b1.



N. di unità illuminate	b1 Con buzzer (mm)	b1 Con buzzer (in.)
1 fase	524.50	20.65
2 fasi	559.50	22.03
3 fasi	594.50	23.41
4 fasi	629.50	24.78
5 fasi	664.50	26.16

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Montaggio su tubo di supporto