Scheda prodotto
Caratteristiche

XVLA324
Lampada spia Ø12 - IP40 - rossa - LED protetto - 12V - connettore a vite

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVL
Tipo prodotto	Luce pilota LED con cappuccio lenti integrale
Nome componente	XVL
Diametro di montaggio	12 mm
Sorgente luminosa	LED coperto
Colore LED di segnalazione	Rosso
Tipologia protezione	Diodo integrato Resistenza autoregolatrice integrale
Tensione alimentazione nominale [Us]	12 V
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 (con guarnizione XVLZ912) IP65 conforme a NF C 20-010 (con guarnizione XVLZ912) IP40 conforme a CEI 60529 IP40 conforme a NF C 20-010

Caratteristiche tecniche

Tipo circuito di alimentazione	CC
Connessioni - morsetti	Raccordo filettato: capacità di serraggio 1 x 0,2...1 x 1,5 mm²
Assorbimento [A]	18 mA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	50 V conforme a IEC 60947-1
Durata fonte luminosa	100000 H
Limite tensione nominale	0,8...1,1 Un
Descrizione morsetti ISO n°1	(X1-X2)PL
Altezza	16 mm
Larghezza	16 mm
Profondità	51 mm
Peso prodotto	0,007 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente operativa	-25…70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Categoria di sovratensione	Classe 3 conforme a IEC 60536 Classe 3 conforme a NF C 20-030

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	1,5 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	7,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: altezza	3,0 cm
Confezione 2: larghezza	10,0 cm
Confezione 2: profondità	13,0 cm
Confezione 2: peso	75,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	886,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Lampada spia LED

Dimensioni



(1) Connettore filettato
e spessore pannello: da 1 a 8 mm/da 0.03 a 0.31 in.

Lampada spia LED

Fori pannello



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0,48	16,5	0,65	16,5	0,65