



## Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVL
Tipo prodotto	Luce pilota LED con cappuccio lenti integrale
Nome componente	XVL
Diámetro di montaggio	12 mm
Sorgente luminosa	LED coperto
Colore LED di segnalazione	Giallo
Tipologia protezione	Resistenza autoregolatrice integrale Diodo integrato
Tensione alimentazione nominale [Us]	12 V
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 (con guarnizione XVLZ912) IP65 conforme a NF C 20-010 (con guarnizione XVLZ912) IP40 conforme a CEI 60529 IP40 conforme a NF C 20-010

## Caratteristiche tecniche

Tipo circuito di alimentazione	CC
Conessioni - morsetti	Raccordo filettato: capacità di serraggio 1 x 0,2...1 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Assorbimento [A]	18 mA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	50 V conforme a IEC 60947-1
Durata fonte luminosa	100000 H
Limite tensione nominale	0,8...1,1 Un
Descrizione morsetti ISO n°1	(X1-X2)PL
Altezza	16 mm
Larghezza	16 mm
Profondità	51 mm
Peso prodotto	0,007 kg

## Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]JUL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe 3 conforme a IEC 60536 Classe 3 conforme a NF C 20-030

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,1 cm
Confezione 1: larghezza	4,9 cm
Confezione 1: profondità	6,4 cm
Confezione 1: peso	6 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10

Confezione 2: altezza	3 cm
Confezione 2: larghezza	13 cm
Confezione 2: profondità	13 cm
Confezione 2: peso	73 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	892 g

## Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Lampada spia LED

Dimensioni




- (1) Connettore filettato  
e spessore pannello: da 1 a 8 mm/da 0.03 a 0.31 in.

---

## Lampada spia LED

---

### Fori pannello



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12,2	0,48	16,5	0,65	16,5	0,65