



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Prisma G kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 11 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 11 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 11 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 11 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Kabelinngang	Cut-out plater 0,36 mm top or bottom 167 mm Cut-out plater 0,31 mm top or bottom 267 mm
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	150 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 cm
Pakke 1 Bredde	15,200 cm
Pakke 1 Vekt	47,000 cm
Package 1 Weight	840,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,560 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	56
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	50,240 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------