




### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Prisma                                                                    |
| Produktspekter                  | Prisma P                                                                  |
| Produkt eller type komponent    | Front plate                                                               |
| Tilbehør / separat del kategori | Installation accessory                                                    |
| Kompatibel med                  | Prisma Prisma P cubicle                                                   |
| Type frontplate                 | Utskjæring                                                                |
| Installert utstyr               | Fupact: fast ISFT250 - kontroll: sikringsholder - Horizontal installasjon |
| Polene beskrivelse              | 2 x 3P: Montasjeplate support: ISFT250 Horizontal installasjon            |
| Driftsposisjon                  | Horizontal                                                                |

### Komplementær

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse          | Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm                                                        |
| Posisjon for tilkobling            | Direkte/bolt tilkobling                                                                      |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 9                                                                                            |
| Standarder                         | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                   |
| Produktsertifikater                | ASEFA                                                                                        |
| Materiale                          | Stål                                                                                         |
| Type overflate                     | Glatt<br>Matt                                                                                |
| Overflatebeskyttelse               | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver                          |
| Farge                              | Hvit (RAL 9001)                                                                              |
| Høyde                              | 450 mm                                                                                       |
| Bredde                             | 500 mm                                                                                       |
| Vekt                               | 1,56 kg                                                                                      |
| Antall pr. sett                    | Sett á 1                                                                                     |
| Functional unit                    | 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFT250 fast sikringsholder horisontal 3P 2 direkte 9 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 3,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 46,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 51,000 cm |
| Package 1 Weight         | 1,550 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 6         |
| Pakke 2 Høyde            | 11,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 52,500 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 53,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 9,800 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P12       |
| Antall enheter i pakke 3 | 36        |
| Pakke 3 Høyde            | 45,000 cm |

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 3 Bredde | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt   | 58,800 kg  |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                    |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|