



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail clip
Kortnavn utstyr	TC
Applikasjon	Installasjon av rundkabel
Cable type	Round cable 18...22 mm
Installasjonstype	Innendørs
Tilgjengelig utstyr	Nail
Spikerdiameter	2,5 mm
Lengde	45 mm
Innbyggingsdybde	25 mm

Komplementær

Fargetone	Hvit (NCS 0500)
Materiale	Clip: PP (polypropylen) Nail: galvanisert Herdet stål
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Miljø

Miljøegenskaper	Støtbestandig UV-bestandig
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	0,00352 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	1,500 cm
Pakke 1 Vekt	2,600 cm
Package 1 Weight	3,500 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	13,500 cm
Pakke 2 Bredde	8,500 cm
Pakke 2 Lengde	6,500 cm
Pakke 2 Vekt	225,000 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	31500
Pakke 3 Høyde	92,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	166,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------